



Таблица штуцеров

Шифр штуцера	Назначение штуцера	Ду
А	Вход сырья	100
Б	Выход паров	100
В	Воздушник	25
Г	Для датчика давления	25
Д	Для термометра	25/М20х1,5
Е	Вход рефлюкса	50
Ж	Для пропарки	25
И	Для уравнивной колонки	25
К	Вывод остатка	50
Л	Дренаж	25

Примечания

- Настоящий чертеж является эскизом реактора с основными размерами, штуцерами и внутренними устройствами по соображениям Заказчика технологии.
- Корзина для загрузки катализатора представляется как цилиндрический каркас (возможно из просечно-вытяжного листа) с закрепленной сеткой с ячейкой не более 3х3 мм. и с заужинами в верхней части для подъема и спуска в реактор.

Установка дегарифинации газойлей					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Иванов				06.16
Проверил	Мазитов				06.16
Н. контр.					
Реактор					
Эскиз					
			Стадия	Лист	Листов
				1	
					000 "ББК"